

Garant
**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
32/12mm**


Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260032 32/12 |
| GTIN | 4045197652287 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------|
| Udaljenost vrha od osi | 22 mm |
| Minimalni Ø predbušenja D_{min} | 40 mm |
| ISO kod držača | A32S SCLCR/L12 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 1204.. |
| Veličina pločice | 12 mm |
| Vijak s podloškom | 269013 5 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 20 |
| Podložna pločica | 269005 6 |
| Ukupna duljina L | 250 mm |
| Stezna visina L_2 | 31 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj |
| Ø drške D_s | 32 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D |
| Unutarnje hlađenje | da |

| | |
|-----------------|--|
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje od čelika |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Vijak za podložnu pločicu tip 5 | 269013 5 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20 | 269028 20 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Podložna pločica tip 6 | 269005 6 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |