

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMM 120408, za grubu strojnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250452 HB7130-2
GTIN	4069515022743
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,2 - 0,9 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120408
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	2 - 10 mm
Vrsta	HB7130-2
Iomač odvojenih čestica	VR
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	gruba obrada

List s podacima

Brzina reza v_c glavna primjena

50 - 200 m/min

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje