

Garant

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje WNMG 080408, za završnu obradu, Wiper



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251965 HB7020-2
GTIN	4069515018647
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	HB7020-2
Iomač odvojenih čestica	WSS
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 480 m/min
Broj zamjena/oštrica	6
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P

List s podacima

Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje