

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
40/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250627 40/15
GTIN	4045197650658
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Podložna pločica	259031 28
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	50 mm
Veličina pločice	15 mm
ISO kod držača	A40T PDUNR/L15
Garnitura opruga	259044 2
Vijak koljenaste poluge	259018 7
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Koljenasta poluga	259015 8
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina $L_2$	38,5 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Ø drške $D_s$	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje od čelika

## Pribor

Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Koljenasta poluga tip 8	259015 8
Vijak koljenaste poluge tip 7	259018 7
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Podložna pločica tip 28	259031 28
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500