

**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250610 20/11
GTIN	4045197650498
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura zatika za opruge	259047 3
Duljina glave L <sub>1</sub>	28 mm
Garnitura opruga	259044 4
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Koljenasta poluga	259015 7
ISO kod držača	PDJNR/L 2020K11
Veličina drške	20 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Podložna pločica	259031 7
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	93 stupanj

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Set opruga10-dijelni tip 4	259044 4
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Podložna pločica tip 7	259031 7
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Koljenasta poluga tip 7	259015 7
Set probijača10-dijelni tip 3	259047 3
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500