

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250610 25/15
GTIN	4045197650528
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 7
Garnitura opruga	259044 2
Duljina glave L ₁	35 mm
Podložna pločica	259031 28
Veličina pločice	15 mm
ISO kod držača	PDJNR/L 2525M15
Veličina drške	25 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Koljenasta poluga	259015 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	93 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 7	259018 7
Koljenasta poluga tip 8	259015 8
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Podložna pločica tip 28	259031 28
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500