

Garant

Držak za tokarenje koljenast – vanjski 90 °, desno, širina drške b: 16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273805 16
GTIN	4045197499967
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

- **Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između nosača oštrice i steznog držača.**
- **Za siguran položaj optimalnog spoja maksimalni moment stezanja vijka za montažu laserom je utisnut na dršku.**
- **Najveća preciznost pozicioniranja i najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja.**

Odgovara :

Izmjenjive glave br. 273821; 273823; 273825; 273829.

Dio isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:

Izmjenjive glave naručite zasebno.

Duljina glave L₁: 20,5 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

L₂: 29 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Tehnički opis

L ₂	29 mm
Duljina glave L ₁	20,5 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Širina drške b	16 mm

Ukupna duljina L	110 mm
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Stezni držač

Pribor

Pritezni vijak	279910
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Pritezni vijak tip 9	279815 9