

Garant

Držac za tokarenje koljenast – vanjski 90 °, desno, širina drške b: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273805 20
GTIN	4045197499974
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

- **Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između nosača oštrice i steznog držača.**
- **Za siguran položaj optimalnog spoja maksimalni moment stezanja vijka za montažu laserom je utisnut na dršku.**
- **Najveća preciznost pozicioniranja i najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja.**

Odgovara :

Izmjenjive glave br. 273821; 273823; 273825; 273829.

Dio isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:

Izmjenjive glave naručite zasebno.

Duljina glave L₁: 20,5 mm

Ukupna duljina L: 135 mm

L₂: 33 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Tehnički opis

L ₂	33 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Duljina glave L ₁	20,5 mm
Širina drške b	20 mm

Ukupna duljina L	135 mm
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Stezni držač

Pribor

Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Pritezni vijak tip 9	279815 9
Pritezni vijak	279910
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50