

Garant

Izmjenjiva glava konveksna za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø-područje utora D1 / D2: 90/130mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273816 90/130
GTIN	4045197500199
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između glave i steznog držača.

Upotreba:

S držačima za tokarenje br. 273800 do 273811.

Zamjenski dio:

Stezni vijak br. 279815 9.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Ovisno o stezanju i tehnološkoj vrijednosti materijala smanjiti za 30 – 50%.

Širina utora w: 3 mm

maksimalna dubina reza t_{maks} : 13 mm

Tehnički opis

minimalni 1. utor $\varnothing D_1$	90 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	13 mm
maksimalni 1. utor $\varnothing D_2$	130 mm
Primjena	lijevi
Širina utora w	3 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Pribor

Pritezni vijak tip 9	279815 9
Pritezni vijak	279910