

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje, desno, Ø DS: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273810 25
GTIN	4045197500021
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

- **Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između nosača oštrice i steznog držača.**
- **Za siguran položaj optimalnog spoja maksimalni moment stezanja vijka za montažu laserom je utisnut na dršku.**
- **Najveća preciznost pozicioniranja i najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja.**

**Odgovara :**

Izmjenjive glave br. 273812; 273815; 273817; 273826.

**Dio isporuke:**

Uključuje montažne vijke.

**Napomena:**

Izmjenjive glave naručite zasebno.

Ø drške D<sub>s</sub>: 25 mm

Udaljenost vrha od osi: 15 mm

Duljina glave L<sub>1</sub>: 38 mm

Ukupna duljina L: 213 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Tehnički opis**

Duljina glave L <sub>1</sub>	38 mm
Udaljenost vrha od osi	15 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Ukupna duljina L	213 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

## Pribor

Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Pritezni vijak tip 9	279815 9
Pritezni vijak	279910
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600