

Garant

Izmjenjiva glava konveksna za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø-područje utora D1 / D2: 82/110mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273813 82/110 |
| GTIN | 4045197577269 |
| Razred artikla | 21W |

Opis**Izvedba:**

Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između glave i steznog držača.

Upotreba:

S držačima za tokarenje br. 273800 do 273811.

Zamjenski dio:

Stezni vijak br. 279815 9.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Ovisno o stezanju i tehnološkoj vrijednosti materijala smanjiti za 30 – 50%.

Širina utora w: 2 mm

maksimalna dubina reza t_{maks} : 13 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| maksimalni 1. utor $\varnothing D_2$ | 110 mm |
| minimalni 1. utor $\varnothing D_1$ | 82 mm |
| maksimalna dubina reza t_{maks} | 13 mm |
| Primjena | lijevi |
| Širina utora w | 2 mm |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |

Pribor

| | |
|----------------------|----------|
| Pritezni vijak tip 9 | 279815 9 |
| Pritezni vijak | 279910 |