

**Garant**
**MicroClamp stezna glava cilindrična, L = 160, Tip: 0,2-3**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302408 0,2-3
GTIN	4045197556844
Razred artikla	31H

**Opis**
**Izvedba:**

- Za desni i lijevi smijer vrtnje.
- Koncentričnost  $\leq 0,005$  mm.
- Prenosivi okretni moment 7 Nm.
- Dopušten broj okretaja 60000 1/min.
- Bočno stezanje.
- Dozvoljeni moment stezanja 2 Nm.
- Raspon stezanja 0,2 – 3,4 mm.

**Dio isporuke:**

Uključuje stezni ključ s T ručicom.

Strategija rezanja: HSC

Tolerancija drške: h6

Ø drške d: 16 mm

Stezni raspon Ø D<sub>1</sub>: 0,2 - 3,4 mm

Vanjski Ø D: 19 mm

Ø D<sub>2</sub>: 12 mm

Rezervni stezni ključ: 627425 2

**Tehnički opis**

Rezervni stezni ključ	627425 2
Ø drške d	16 mm
Stezni raspon Ø D <sub>1</sub>	0,2 - 3,4 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Vanjski Ø D	19 mm

Tolerancija drške	h6
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Mikrobušaća glava