

Garant**Stezna glava MicroClamp cilindrična, L = 100, tip: 0,2-3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302407 0,2-3
GTIN	4045197556837
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- Za desni i lijevi smijer vrtnje.
- Koncentričnost $\leq 0,005$ mm.
- Prenosivi okretni moment 7 Nm.
- Dopusšten broj okretaja 60000 1/min.
- Bočno stezanje.
- Dozvoljeni moment stezanja 2 Nm.
- Stezni raspon 0,2 – 3,4 mm.

Dio isporuke:

Uključujući stezni ključ s t ručicom vel. 2.

Tehnički opis

$\varnothing D_2$	12 mm
Stezni raspon $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
\varnothing drške d	16 mm
Vanjski $\varnothing D$	19 mm
Tolerancija drške	h6
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 18000 min ⁻¹
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Mikrobušaća glava

