

Garant

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 20/6mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302410 20/6 |
| GTIN | 4045197435811 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC).

Bez vijka za namještanje duljine, kratak.

Upotreba:

Za uporabu u termoskupljajućoj steznoj glavi, hidrauličkoj steznoj glavi i glavi za ER čahure.

Napomena:

Maksimalni dozvoljeni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|------------|
| Ø D ₂ | 14 mm |
| Ø rupe D ₁ | 6 mm |
| Ø drške d | 20 mm |
| Ukupna duljina | 160 mm |
| Atribut imena proizvoda | L = 160 mm |
| Vrsta proizvoda | Produžetak |