

Garant

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/16mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302410 32/16
GTIN	4045197435903
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC).

Bez vijka za namještanje duljine, kratak.

Upotreba:

Za uporabu u termoskupljajućoj steznoj glavi, hidrauličkoj steznoj glavi i glavi za ER čahure.

Napomena:

Maksimalni dozvoljeni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Tehnički opis

Ø drške d	32 mm
Ø rupe D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Ukupna duljina	160 mm
Atribut imena proizvoda	L = 160 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak