



Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, SK 50 A = 55, Ø trna d1: 16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302520 16
GTIN	4250122600817
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
S prstenom, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ art. 309840.

Tehnički opis

Ukupna duljina	199 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	16
Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	17 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Duljina klina glodalice L ₄	27 mm
Ø trna d ₁	16 mm
navoj M	M24
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16

List s podacima

Ø stezanja D ₁	16 mm
Prihvat	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/302520-16>