

Garant**Master Mute izmjenjiva rezna glava desna, za TN.. Izmjenjive rezne pločice****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265120 32/16
GTIN	4069515031875
Razred artikla	29E

Opis**Odgovara:**

Držači za unutarnje tokarenje koji prigušuju vibracije br. 265060 – 265076.

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 19
Ukupna duljina L	27 mm
veličina pločice	16 mm
Serija	Master Mute
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	40 mm
Podložna pločica	269005 15
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TN.. 1604.
Koljenasta poluga	259015 20

List s podacima

Ø drške D _s	32 mm
Broj rashladnih kanala	3
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/265120-32/16>