

Garant**Mali glodači zatik GARANT Master Uni – srednje, Tvrdi metal (HM), Tip: AS0613****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	546906 AS0613
GTIN	4069515032063
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

HM-malo roto glodalo s drškom Ø 3 mm.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Duljina glave	13 mm
Ø glave	6 mm
Ukupna duljina	43 mm
Ø drške	3 mm
Opis oblika	Cilindar s čeonim nazubljenjem
Serijski	Master Uni
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Dugačka drška	ne
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

List s podacima

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		