



Stezna glava za OZ čahure, SK 50, Stezni raspon: 4-32mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302462 4-32
GTIN	4250122600060
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Stezna matica s kugličnim ležajem.

Upotreba:

Za prihvat alata sa cilindričnim drškom u OZ steznim čahurama prema ISO 10897.

Dodatni pribor:

OZ stezna čahura br. 309540 – 309560, garnitura br. 309562 (tip 462 E) za vel. 2 – 25, C ključevi br. 628400.

Tehnički opis

Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	68/75
Rezervna stezna matica br. 309670	4 - 32
Stezni raspon	4 - 32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	73 mm
Navoj M	M24
Ukupna duljina	200 mm
Vanjski Ø D	72 mm
Stezni Ø D ₁	4-32 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	DIN 2080

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 25 mm	309560 25
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 16 mm	309560 16
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 22 mm	309560 22
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 20 mm	309560 20
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
OZ stezna matica Stezno područje stezne glave 4-32 mm	309670 4-32
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 14 mm	309560 14
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 10 mm	309560 10
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 18 mm	309560 18

OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 12 mm	309560 12
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 32 mm	309560 32
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 30 mm	309560 30
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 28 mm	309560 28
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
C ključs kljunom za vanjski Ø matice 68/75 mm	628400 68/75
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50