

Garant**Mali glodači zatik GARANT Master Uni – srednje, Tvrdi metal (HM), Tip: M0311****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	546906 M0311
GTIN	4069515035972
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

HM-malo roto glodalo s drškom Ø 3 mm.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Ø drške	3 mm
Duljina glave	11 mm
Ø glave	3 mm
Ukupna duljina	40 mm
Opis oblika	Šiljasti konus
Serijski	Master Uni
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Dugačka drška	ne
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

List s podacima

Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno
Čelik < 55 HRC	prikladno
Čelik < 60 HRC	prikladno
INOX	prikladno
Ti	prikladno
GG(G)	prikladno
Uni	prikladno