



Udarni odvijač 12 V, baterijski udarni odvijač, prikladno za čelik



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074014 M12CIWF385
GTIN	4058546483234
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Robusni i učinkoviti baterijski udarni odvijač FUEL™ s EC motorom bez četkica POWERSTATE™.
- Dugi vijek trajanja motora i visoka energetska učinkovitost.
- Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem.
- Prikaz stanja napunjenosti baterije.
- LED osvjetljenje radnog područja.
- S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinstveno upravljanje snagom.
- DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.

Sa sigurnosnim prstenom.

Dio isporuke:

Uključujući 2xlitij-ionska akumulatora , punjač, HD kutiju.

Napomena:

Prikladne akumulatora i punjače pronaći ćete pod br. 073801 – 073840.

Tehnički opis

List s podacima

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
oznaka proizvođača	M12FCIWF38G3-502X
maksimalne vibracije prema EN	1,5 m/s ²
Težina	1 kg
Napon baterije	12 V
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M16
Vrsta baterije	Litij-ionska
Kapacitet baterije	5 Ah
Broj udaraca 1. stuba	0 - 1500 min ⁻¹
maksimalan okretni moment 1. stuba	542 Nm
tipična uporaba	Heavy Duty
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Dimenzije prihvata za alat	3/8 col
Pogonski profil prihvata za alat	Vanjski četverokut
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Broj sadržanih baterija	2
Broj udaraca 3. stuba	0 - 3300 min ⁻¹
Broj udaraca 2. stuba	0 - 3000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Udarni vijak