

Garant

Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 20/8mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302412 20/8
GTIN	4045197435958
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC).

S vijkom za namještanje duljine, **kratak**.

Upotreba:

Za uporabu u termoskupljajućoj steznoj glavi, hidrauličkoj steznoj glavi i glavi za ER čahure.

Napomena:

Maksimalni dozvoljeni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Tehnički opis

Ø drške d	20 mm
Ø D ₂	14 mm
Ø rupe D ₁	8 mm
Ukupna duljina	160 mm
Atribut imena proizvoda	L = 160 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak