

Mahr

Garnitura digitalnih unutarnjih mikrometara s izlazom podataka i i-wi, Mjerno područje: 6-12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428942 6-12
GTIN	4059192065218
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Unutarnji mikrometri s 3 točke ili unutarnji brzi mjerni uređaji s priključnim navojem za jednostavnu promjenu mjernih glava. Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12 mm s HM mjernim čeljustima. Od 40mm mjerna glava od aluminija za uštedu na težini. **Od 12mm za mjerenje do dna rupe.**

Unutarnji mikrometri s unaprijed postavljenom računom, brza mjerenja putem koraka vretena od 1,5 mm. Praktične mjerne funkcije npr. 3 PRESET, prikaz tolerancije pomoću simbola, ABS. S dodatno ugrađenim sustavom i-wi za jednostavan, bežični prijenos podataka na svako računalo.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometri br. 428932 s pripadajućim prstenovima za namještanje.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 428950, podatkovni kabel br. 498941, prsteni za namještanje br. 484030, stezna ploča za nosač mikrometra br. 428951.

Bežični prijemnik i-wi br. 498912 vel. STICK.

Tehnički opis

List s podacima

Broj sadržanih baterija	1
Broj mjernih glava	3
Broj prstenova za namještanje	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Tip baterije	Gumb-baterija
Opskrba energijom	na bateriju
IP-klasa zaštite	IP 65
Mjerno područje	6 - 12 mm
Prsten za namještanje Ø	8/10 mm
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inča
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	MAHR i-wi radijski sustav
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/428942-6-12>