



Garnitura digitalnih unutarnjih brzih mjernih uređaja s izlazom podataka, Mjerno područje: 6-12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428943 6-12
GTIN	4059192065416
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Unutarnji mikrometri s 3 točke ili unutarnji brzi mjerni uređaji s priključnim navojem za jednostavnu promjenu mjernih glava. Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12 mm s HM mjernim čeljustima. Od 40mm mjerna glava od aluminija za uštedu na težini. **Od 12mm za mjerenje do dna rupe.**

Unutarnji brzi mjerni uređaji s uvlačenjem poluge u cijelom mjernom području. Veliki rotirajući (270°) zaslon osjetljiv na dodir s praktičnim mjernim funkcijama, npr. 3 PRESET, prikaz tolerancije putem 3 LED svjetla u boji i simbola na zaslonu, ABS.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Digitalni unutarnji brzi mjerni uređaji br. 428933 s pripadajućim prstenovima za namještanje.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 428950, podatkovni kabel br. 498941, prsteni za namještanje br. 484030, stezna ploča za nosač mikrometra br. 428951.

Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 65

List s podacima

Broj sadržanih baterija	1
Mjerno područje	6 - 12 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Broj mjernih glava	3
Broj prstenova za namještanje	2
Prsten za namještanje Ø	8/10 mm
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inča
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Preset funkcija	da
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/428943-6-12>