

Garant

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 20/6 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302414 20/6
GTIN	4045197436191
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC).

Bez vijka za namještanje duljine, kratki s kanalima rashladnog sredstva (ne mogu se zatvoriti).

Upotreba:

Za uporabu u termoskupljajućoj steznoj glavi, hidrauličkoj steznoj glavi i glavi za ER čahure.

Napomena:

Maksimalni dozvoljeni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati

Ø D₂: 14 mm

Tehnički opis

Ø drške d	20 mm
Ø rupe D ₁	6 mm
Ø D ₂	14 mm
Ukupna duljina	160 mm
Atribut imena proizvoda	L = 160 mm
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Vrsta proizvoda	Dodatna oprema za termosteznu glavu

