

Garant

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/10mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302416 25/10
GTIN	4045197436108
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC).

Bez vijka za namještanje duljine, dugačak.

Upotreba:

Za uporabu u termoskupljajućoj steznoj glavi, hidrauličkoj steznoj glavi i glavi za ER čahure.

Napomena:

Maksimalni dozvoljeni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Tehnički opis

Ø drške d	25 mm
Ø rupe D ₁	10 mm
Ø D ₂	20 mm
Ukupna duljina	300 mm
Atribut imena proizvoda	L = 300 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak