


TwinGrip® prednja kliješta fosfatirano, s navlakama, Ukupna duljina: 200mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	705993 200
GTIN	4003773087250
Razred artikla	73F

Opis
Izvedba:

Specijalni, ekstra uski oblik glave za sužena radna mjesta. **Provučeni zglobovi** (= dvostruko vođenje) i stezna zaštita od prignječenja. Fino podešavanje ureza preko gumba s oprugom, za precizno prilagođavanje zahvatne širine. Funkcija zahvaćanja sprijeda i bočno. Kliješta su sivo atramentirana, glava je polirana, zubi su dodatno induktivno kaljeni (oko 61 HRC). Ručke s višekomponentnim držačima i KNIPEXtend prihvatom.

Upotreba:

Pouzdan frontalno hvatanje čak i ravnih obradaka zahvaljujući sustavu s tri točke. Hvatanje, zatezanje i otpuštanje čak i kaljenih glava vijaka, kao i istrošenih klinova i vijaka.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Tehnički opis

ukupna duljina	200 mm
Serijski	TwinGrip®
Broj ureza za fino podešavanje	5
Stezni raspon za šesterokute	22 mm
Širina čeljusti	11 mm
Stezni raspon za cijevi	7/8 col
Duljina čeljusti	27 mm
Izvedba čeljusti	Sustav s 3 točke

List s podacima

Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij elektročelik
Vrsta proizvoda	Kliješta za cijevi