

**Garant****Držać za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 10/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260922 10/11
GTIN	4045197653420
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	AH10K STFPCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	12 mm
Duljina glave $L_1$	16 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina $L_2$	9 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Ø drške $D_s$	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500