

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260922 12/11
GTIN	4045197653437
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	9 mm
ISO kod držača	AH12M STFPCR/L11
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	14 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L_1	20 mm
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L_2	11 mm
Kut rezne oštice κ	90 stupanj
Ø drške D_s	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500