

Garant**Držać za unutarne tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260922 20/11
GTIN	4045197653451
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	13 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	23 mm
Duljina glave L_1	32 mm
ISO kod držača	AH20R STFCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	18 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Ø drške D_s	20 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarne

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500