

Garant**Mini držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, duljina slobodnog dijela L1 / veličina pločice d: 64/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270006 64/8
GTIN	64045197569
Razred artikla	21V

Opis**Izvedba:**

Drška od tvrdog metala, s prigušenjem vibracija sa zalemljenom čeličnom glavom i kaljenim ležištem za rezu pločicu.

- **S prednje strane vijcima pričvršćene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.**
- **Jednostavna zamjena reznih pločica.**

Napomena:

Samo za tokarenje i izradu skošenja!

Tehnički opis

Veličina pločice	08 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 11
Ukupna duljina L	130 mm
Stezna visina L ₂	11,5 mm
Seriya	Mini
Ø drške D _s	12 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Pritezni vijak tip 11	279815 11
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500