

**Držac za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
10/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260930 10/11
GTIN	4960664541775
Razred artikla	25U

**Opis****Izvedba:**

Žlijebovi vaporizirani za poboljšano odvođenje odvojenih čestica, smanjena sklonost vibracijama, stabilna obrada.

Unutarnje hlađenje: da

Ø drške  $D_s$ : 10 mm

ISO kod držača: A10L STLCR/L11

Kut rezne oštrice  $\kappa$ : 95 stupanj

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: TC.. 1102..

Minimalni Ø predbušenja  $D_{min}$ : 12 mm

Udaljenost vrha od osi: 6,2 mm

**Tehnički opis**

Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	12 mm
Udaljenost vrha od osi	6,2 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	269022 4
ISO kod držača	A10L STLCR/L11
Ukupna duljina L	140 mm
Stezna visina $L_2$	9 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj

Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Standard	DIN 8024
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

## Pribor

Stezni vijak tip 4	269022 4
Stezni vijak	269407
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8