

WEKEM®**Teflonska brtvena nit, 12 m, tip: COARSE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083319 COARSE
GTIN	4260205360033
Razred artikla	08G

Opis**Izvedba:**

Ljepila zamjenjuju konoplju, brtvene trake i paste, otporna na plinove, tekućine, zrak, vodu, ulja, ugljikohidrate i mnoge kemijske proizvode. Potpuni **kontakt na gornjoj površini** jamči **100%-tnu zabrtvljenost**. Odvrtanje ili korekcije položaja prilikom montiranja prije otvrdnuća s uobičajenim alatom može se provesti u bilo koje vrijeme. Ostaci brtvenog sredstva ne začepljuju filtre i ventile.

Upotreba:

PTFE izolacijska traka za navoje GRp primjenjiva u sljedećim uvjetima: Zrak, voda, dušik, plin do najviše 7 bara; propan, butan, amonijak, vodik, kisik, otopine, kiseline, lužine, goriva, rashladna sredstva, para ovisno o mediju, cijevi i veličini navoja, primjena je moguća do oko 170 bara (potrebno je obaviti vlastita testiranja).

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja brtvenog sredstva očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392.

Tehnički opis

za vrstu navoja	grubi
-----------------	-------

Debljina	0,1 mm
širina	12 mm
Oznaka proizvođača	GRp
Duljina	12 m
Temperatura skladištenja	20 °C
Boja	bijela
Temperatura na području primjene	-240 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	60 mjesec
Kemijska baza	Politetrafluoretilen (PTFE)
Osobina	ne lijepi se
Osobina	nezapaljivo
Osobina	ne lomi se
Atribut imena proizvoda	12 m
Vrsta proizvoda	Brtvena vrpca