

Garant**Mini držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, duljina slobodnog dijela L1 / veličina pločice d: 30/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270006 30/6
GTIN	4045197560025
Razred artikla	21V

Opis**Izvedba:**

Drška od tvrdog metala, s prigušenjem vibracija sa zalemljenom čeličnom glavom i kaljenim ležištem za rezu pločicu.

- **S prednje strane vijcima pričvršćene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.**
- **Jednostavna zamjena reznih pločica.**

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	30 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 10
Veličina pločice	06 mm
Ukupna duljina L	90,5 mm
Stezna visina L ₂	11,5 mm
Ø drške D _s	12 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Pritezni vijak tip 10	279815 10
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500