

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
12/11mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260934 12/11
GTIN	4045197653536
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø prebušenja D_{min}	16 mm
Duljina glave L_1	26,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
ISO kod držača	A12L STFCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Ukupna duljina L	140 mm
Stezna visina L_2	11 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Ø drške D_s	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500