

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
16/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260934 16/11
GTIN	4045197653543
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Duljina glave L_1	26,7 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	A16Q STFCR/L11
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L_2	15 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500