

**Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 30 A = 70, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302750 25
GTIN	4250122698005
Razred artikla	36E

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.
Sve drške su brunirane.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 oblik A i oblik B**.

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.
Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 42 mm

Rezervna ER matica: 25

ER stezni ključ: 25

Tehnički opis

za ER stezna klješta	25
Rezervna ER matica	25

Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
ER stezni ključ	25
Stezni raspon	1 - 16 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Stezni Ø D ₁	1-16 mm
Prihvat	BT 30 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308785 30
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom	309244
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308959 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308960 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308960 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308959 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308962 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308962 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308960 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308959 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308960 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308962 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	308962 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308960 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308960 15
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	308962 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308962 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308959 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308959 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308962 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308959 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308959 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308960 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308960 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308959 9
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308962 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308960 2
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308959 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308959 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308960 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308959 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308959 15
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	308962 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308962 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308959 5
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 4-16 mm s brtvom	309022
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308959 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308962 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309245
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308960 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9