

**Ubodni tokarski nož desni slično DIN 4961, HSS E, visina drške: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297000 12
GTIN	4045197190338
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Sve dimenzije **varene**.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv, srednje brzine rezanja.

HSS/E – Na svim tokarilicama u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji. Ova tokarska dlijeta imaju veliku snagu rezanja i neosjetljiva su na lom, pa i kod velikih dubina rezanja, prekinutog reza ili kod materijala velike vlačne čvrstoće.

Tehnički opis

Širina noža	3 mm
visina drške h	12 mm
Ukupna duljina	110 mm
Širina drške b	8 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto