

**Garant**

Izmjenjiva glava konkavna za čeono ubodno tokarenje, desno, Ø-područje utora D1 / D2: 90/130mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273820 90/130
GTIN	4045197500274
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između glave i steznog držača.

**Upotreba:**

S držačima za tokarenje br. 273800 do 273811.

**Zamjenski dio:**

Stezni vijak br. 279815 9.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. utor /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. utor.

Ovisno o stezanju i tehnološkoj vrijednosti materijala smanjiti za 30 – 50%.

Širina utora w: 3 mm

maksimalna dubina reza  $t_{maks}$ : 13 mm

**Tehnički opis**

minimalni 1. utor $\varnothing D_1$	90 mm
maksimalni 1. utor $\varnothing D_2$	130 mm
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	13 mm
Primjena	desno
Širina utora $w$	3 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

## Pribor

Pritezni vijak tip 9	279815 9
Pritezni vijak	279910