

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261108 20/16
GTIN	4045197655783
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SVJBR/L 2020K16
Vijak za podlošku	269013 2
Veličina drške	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Veličina pločice	16 mm
Podložna pločica	269005 8
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Podložna pločica tip 8	269005 8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500