

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261106 20/16
GTIN	4045197655493
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak za podlošku	269013 2
Duljina glave L ₁	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
ISO kod držača	SVHBR/L 2020K16
Podložna pločica	269005 8
Veličina pločice	16 mm
Veličina drške	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Podložna pločica tip 8	269005 8
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500