

Garant**Držač za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 25/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261111 25/11
GTIN	4045197655851
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L za neutralne držače	150 mm
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	39 mm
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
ISO kod držača	SVVBN 2525M11
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	12,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Veličina drške	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500