

Garant
eco držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/3mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273835 25/3
GTIN	4045197517326
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost. 10xw

Napomena:

Maksimalni \varnothing = ograničeni \varnothing obratka zahvaljujući izvedbi.

Od 19,5 mm dubine utora (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja.

Po potrebi upotrijebite pločice za odrezivanje / ubodno tokarenje br. 273656 - 273670.

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136.

Tehnički opis

Širina utora w	3 mm
Funkcionalna širina L_4	26,5 mm
Duljina glave L_1	49 mm
Dubina utora t_{maks}	30 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Ukupna duljina L	121 mm
Serijska	Eco
maksimalan \varnothing	60 mm

Širina drške b	25 mm
Primjena	desno
Unutarje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 6	279815 6
----------------------	----------