

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261106 25/16
GTIN	4045197655707
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak za podlošku	269013 2
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
ISO kod držača	SVHBR/L 2525M16
Veličina drške	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Duljina glave L ₁	21 mm
Podložna pločica	269005 8
Veličina pločice	16 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 8	269005 8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500