

Granični lanac s 4 ogranka, korisna duljina: A4m



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 086446 A4 |
| GTIN | 4032378140145 |
| Razred artikla | 08Y |

Opis

Izvedba:

Lanci za dizanje s H pečatom (dopuštenje njemačke stručne udruge).

Čvrsti lančani ovjesi s kukom i crno lakiranim lancem. Lanac s kukom, **podesive duljine**. Duljina lanca može se podesiti pomoću kuke s viličastom glavom.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe (npr. sigurnosna kuka za terete) na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------|
| Duljina mjerenja | 4 m |
| Ø lanca | 8 mm |
| Nosivost WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ | 4250 kg |
| Nosivost WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ | 3000 kg |
| Vrsta proizvoda | Granični lanac |

