

Garant**eco držač za tokarenje, desno, širina drške b: 20mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273840 20
GTIN	4045197517371
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

GARANT eco sustav modularnih držača s internim dovodom rashladnog sredstva na oštrice.

Odgovara:

Izmjenjive glave br. 273880; 273886 i 273890.

Dio isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć je isključivo u kombinaciji s GARANT eco setovima br. **317900 - 319886** i GARANT eco izmjenjivim glavama za tokarenje br. **273880 - 273891**. Početne vrijednosti, ovisno o situaciji stezanja i materijalu, smanjiti za 30% do 50%.

Unutarnje hlađenje: da

Ukupna duljina L: 84 mm

L₂: 22,5 mm

Vijak: 279815 9

Tehnički opis

Širina drške b	20 mm
L ₂	22,5 mm
Vijak	279815 9
Ukupna duljina L	84 mm
Serijska	Eco
Primjena	desno

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Pritezni vijak tip 9	279815 9
Pritezni vijak	279910