

**Garant****eco držač za unutarnje tokarenje, desno, Ø DS: 25mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273850 25
GTIN	4045197517494
Razred artikla	21W

## Opis

**Izvedba:**

GARANT eco sustav okretnih steznih držača s internim dovodom rashladnog sredstva na oštrice.

**Odgovara:**

Izmjenjive glave br. 273886.

**Dio isporuke:**

Uključuje montažne vijke.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć je isključivo u kombinaciji s GARANT eco setovima br. **317900 - 319886** i GARANT eco izmjenjivim glavama za tokarenje br. **273880 - 273891**. Početne vrijednosti, ovisno o situaciji stezanja i materijalu, smanjiti za 30% do 50%.

Unutarnje hlađenje: da

Ø drške D<sub>s</sub>: 25 mm

Udaljenost vrha od osi: 15 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Vijak: 279815 9

## Tehnički opis

Vijak	279815 9
Udaljenost vrha od osi	15 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Serija	Eco
Primjena	desno

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Pritezni vijak	279910
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Pritezni vijak tip 9	279815 9