

## Garant

**eco izmjenjiva glava konveksna za čeno ubodno tokarenje, desno, Ø-  
područje utora D1 / D2: 26/39mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273886 26/39
GTIN	4045197516466
Razred artikla	21W

### Opis

#### Upotreba:

Zajedno s GARANT eco držačem br. **273840 – 273851**.

#### Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

#### Napomena:

$D_1$  = minimalni Ø za 1. utor /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. utor.

Unutarnje hlađenje: da

Širina utora w: 3 mm

maksimalna dubina reza  $t_{maks}$ : 13 mm

Stezni vijak: 279815 9

### Tehnički opis

minimalni 1. utor Ø $D_1$	26 mm
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	13 mm
maksimalni 1. utor Ø $D_2$	39 mm
Serijski naziv	Eco
Stezni vijak	279815 9
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da

Širina utora w	3 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

---

**Pribor**

Pritezni vijak	279910
Pritezni vijak tip 9	279815 9