

Garant

**eco izmjenjiva glava konveksna za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø-
područje utora D1 / D2: 53/76mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273887 53/76
GTIN	4045197516572
Razred artikla	21W

Opis
Upotreba:

Zajedno s GARANT eco držačem br. **273840 – 273851**.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Unutarnje hlađenje: da

Širina utora w: 3 mm

maksimalna dubina reza t_{maks} : 13 mm

Stezni vijak: 279815 9

Tehnički opis

maksimalni 1. utor Ø D_2	76 mm
minimalni 1. utor Ø D_1	53 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	13 mm
Serijski naziv	Eco
Stezni vijak	279815 9
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da

Širina utora w	3 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Pribor

Pritezni vijak tip 9	279815 9
Pritezni vijak	279910