

**Garant**

**eco izmjenjiva glava konveksna za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø-  
područje utora D1 / D2: 67/100mm**


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273887 67/100
GTIN	4045197516589
Razred artikla	21W

**Opis**
**Upotreba:**

Zajedno s GARANT eco držačem br. **273840 – 273851**.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. utor /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. utor.

Unutarnje hlađenje: da

Širina utora w: 3 mm

maksimalna dubina reza  $t_{maks}$ : 13 mm

Stezni vijak: 279815 9

**Tehnički opis**

minimalni 1. utor Ø $D_1$	67 mm
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	13 mm
maksimalni 1. utor Ø $D_2$	100 mm
Seriya	Eco
Stezni vijak	279815 9
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da

Širina utora w	3 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

---

**Pribor**

Pritezni vijak	279910
Pritezni vijak tip 9	279815 9